

kiepbak

hoogte x lengte x breedte 900 x 1000 x 1200 mm, inhoud 0,9 m³, draagvermogen 500 kg, onderbouw voeten, zijplaten rooster, gelakt in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 987724



Kiepbak



voor heftrucktraverse

kiepbak



- hoogte x lengte x breedte 900 x 1000 x 1200 mm
- inhoud 0,9 m³
- draagvermogen 500 kg
- kiepen via heftrucktraverse (als accessoire)
- Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt
- door 2 penen aan de traverse draaibaar
- onderbouw voeten
- wanden doorbroken
- legbord met profiel
- zijplaten rooster
- staalconstructie
- gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- 3-voudig stapelbaar
- gewicht 67 kg

baktype	kiepbak	inrijddiepte	650 mm
inhoud	0,9 m ³	inrijdbreedte	620 mm
hoogte	900 mm	kraan	nee
lengte	1000 mm	stapelbaar	ja
breedte	1200 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	500 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
wandconstructie	doorbroken	kleur	blauw // RAL 5012
wand uitvoering	rooster	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
stabiliteit / versterking / vers	omgeslagen randversteving rondom	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	met profiel	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	inhoud levering	zonder stapeltraverse
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt	bak uitrusting	door 2 pennen aan de traverse draaibaar
onderrijdbaar	nee	gewicht	67 kg
onderbouw	voeten		

Gerelateerde Producten

345385		heftrucktraverse, voor kiepbak met 0,9 m ³ inhoud, hoogte x lengte x breedte 980 x 945 x 1130 mm, van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs