

Leitfähige Weithals- und Superweithalsfässer

- **UN-X-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II und III**
- **elektrisch leitfähig**
- die sichere Lösung zur Vermeidung von statischen Aufladungen beim Handling von festen und pastösen Stoffen
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- die Fässer sind luft- und wasserdicht, stapelbar und originalitätssicher zu verplomben
- schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Dichtung
- aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- glatte Innenwand zur leichten Reinigung
- Rollrippen schützen die Fässer vor Beschädigungen
- temperaturbeständig von -20° bis +70° C



	Leitfähige Weithals- und Superweithalsfässer		
Volumen [l]	6	26	75
Ø x H [mm]	x 265	316 x 425	410 x 680
Ausführung	Öffnung 136 mm	Öffnung 204 mm	Öffnung 354 mm 2 Tragegriffe
Oberflächenwiderstand	≤ 10 ⁴ Ω	≤ 10 ⁶ Ω	≤ 10 ⁶ Ω
Bestellnummer	274-303-J1	129-134-J1	129-136-J1

Nestbare Weithalsfässer

- **UN-Kennzeichnung für feste Stoffe**
- **Sparen Sie wertvollen Platz in Ihren Lager- und Produktionsräumen!**
- mit praktischem Schraubdeckel für schnelles Handling
- wasserdichter Verschluss zum Schutz des Inhalts
- stabil und sicher stapelbar



Alle Größenvarianten der nestbaren Weithalsfässer haben den identischen Durchmesser und können platzsparend ineinander gestapelt werden.

	Nestbare Weithalsfässer						
Volumen [l]	30	40	50	60	75	120	150
Ø x H [mm]	374 x 408	374 x 570	374 x 660	374 x 770	450 x 701	570 x 732	570 x 870
Ausführung	Öffnung 326 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 326 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 326 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 326 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 390 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 490 mm, 2 Tragegriffe	Öffnung 490 mm, 2 Tragegriffe
Bestellnummer	217-397-J1	217-399-J1	217-400-J1	217-401-J1	265-665-J1	265-666-J1	265-667-J1

Nestbare ClickPack-Behälter

- **UN-Kennzeichnung für feste Stoffe**
- **Der wasserdampfdichte Verschluss schützt den Inhalt.**
- mit sehr komfortablem Schraubdeckel: Öffnen und Schließen mit nur einer Viertelumdrehung
- glatte Innenwand zur leichten Entleerung und schnellen Reinigung



	Nestbare ClickPack-Behälter		
Volumen [l]	15	20	25
Ø x H [mm]	333 x 297	333 x 377	333 x 457
Ausführung	Öffnung 295 mm	Öffnung 295 mm	Öffnung 295 mm
Bestellnummer	217-403-J1	217-404-J1	217-405-J1