




Produktname | *Product name:* FUTURE MULTI 3in1
 Artikelnummer | *Part Number:* 1600-0137
 Anfragenummer | *Inquiry Number:* AN201532
 Ersteller / Datum | *Creator / Date:* DC / 04.05.2016

Version	Change	Date	Name
V1	---	02.06.2020	DC
V0	technical data changed	08.06.2016	LHE

Leuchte / light



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:


Leuchtmittel 1: Front-LED	1 x weiße 10 W LED (Fokussierbar)	<i>illuminant 1:</i> <i>Front LED</i>	1 x white 10 W LED (Focus able)
Leuchtmittel 2: Seitliche-LEDs-Weiß	3 x weiße 0,5 W LEDs = 1,5 W (Weitwinkel- ausleuchtung)	<i>illuminant 2:</i> <i>Side-LEDs-White</i>	3 x white 0.5 W LEDs = 1.5 W (wide angle illumination)
Leuchtmittel 3: Seitliche-LEDs-Rot (blinkend ca. 0,5Hz)	3 x rote LEDs (Weitwinkel- ausleuchtung)	<i>illuminant 3:</i> <i>Side-LEDs-Red</i> (blinking: approx. 0.5Hz)	3 x red LEDs (wide angle illumination)
Schalterfunktion:	1. Front-LED	<i>Switch function:</i>	1. Front LED
	2. Seitliche-LEDs-Weiß		2. Side-LEDs-White
	3. Seitliche-LEDs-Rot		3. Side-LEDs-Red
	4. Aus		4. Off

Leuchtmittel:	Front-LED:	Seitliche-LEDs-Weiß:	<i>illuminant:</i>	Front LED:	Side-LEDs-White:
Lichtstrom: [Lumen]	220 lm	100 lm	<i>Luminous flux (light output): [Lumen]</i>	220 lm	100 lm
Leuchtdauer:	ca. 3 h 45 min	ca. 11 h	<i>Run time:</i>	ca. 3 h 45 min	approx. 11 h
Leuchtweite:	184 m	11 m	<i>Beam distance:</i>	184 m	11 m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	8467 cd	29 cd	<i>Peak beam / luminous intensity: [Candela]</i>	8467 cd	29 cd
Maximale Beleuchtungs- stärke: [Lux]	8467 lx (1 m Abstand)	117 lx (0,5 m Abstand)	<i>Peak beam illuminance: [Lux]</i>	8467 lx (1 m distance)	117 lx (0.5 m distance)

Benötigte Zellen:	3 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	<i>Battery:</i>	3 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Weitere Funktionen:	Magnet (Schalterseite)	<i>Further functions:</i>	Magnet (switch side)
Gehäusematerial:	Aluminium	<i>Housing material:</i>	Aluminium
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	<i>Operating temperature:</i>	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	<i>Storage temperature:</i>	-10°C...50°C (Alkaline batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	<i>Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only)</i>	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	150g nur die Lampe 183g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Weight:</i>	150g only the torch 183g with 3 x batteries (as described above)
Lieferumfang:	- 3 x Batterien (wie oben beschrieben) - Gürtelclip - Batteriekartusche	<i>Shipment:</i>	- 3 x batteries (as described above) - Belt clip - Battery cartridge
Verpackung:	Blister-Verpackung	<i>Package:</i>	Blister shell

