

Hymer Schiebeleiter SC 40

2 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,47 - 5,99 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 147646



Hymer Schiebeleiter SC 40

Schiebeleiter

- 2 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,32 m
- Holmlänge 3,47 - 5,99 m
- Breite 335 mm
- zweiteilig
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 14,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Unterbau	Quertraverse
Leitertyp	Schiebeleiter	belastbar bis	150 kg
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	3,47-5,99 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	6,32 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	335-425 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	0,95 m	Gewicht	14,5 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		

Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium