

Hymer Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 Sprossen,
Standhöhe 1,65 m, Holmlänge 2,36
m, zweiteilig, Aus Buchenholz

Artikelnummer: 147695



HYMER



Hymer Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig

Sprossenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 Sprossen
- Standhöhe 1,65 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,15 m
- Holmlänge 2,36 m
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung verleimt/verzapft
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Eimerhaken
- zweiteilig
- Aus Buchenholz
- aufgestellt Höhe x Breite 2,25 m x 345 - 593 mm



- Gewicht 13 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Breite	345-593 mm
Leitertyp	Sprossenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	verleimt/verzapft
Material	Buchenholz	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweitellig
Holmlänge	2,36 m	Leiter Ausstattung	Eimerhaken
Arbeitshöhe	3,15 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	1,65 m	klappbar	ja
Sprossen Anzahl	2 x 8	fahrbar	nein
Höhe	2,25 m	Gewicht	13 kg

Zubehör

224583



Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot