

ZARGES Anlegeleiter

Aufstieg einseitig, 10 Stufen mit gepolsterter Vorderkante, Holmlänge 2,59 m, Aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 203538



ZARGES Anlegeleiter

für den Inneneinsatz

Anlegeleiter

- Aufstieg einseitig
- 10 Stufen mit gepolsterter Vorderkante
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,75 m
- Holmlänge 2,59 m
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 380 mm
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- Aus Aluminium, eloxiert
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 7 kg
- Gemäß DIN EN 131



- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Steigtechnik | Anlegeleiter | Oberfläche Holme | eloxiert |
| Material | Aluminium | Nutzung | einseitig |
| Holmlänge | 2,59 m | klappbar | nein |
| Stufen Anzahl | 10 | fahrbar | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | Stufen mit gepolsterter Vorderkante | Treppengängig | nein |
| Tiefe Stufen | 80 mm | Einsatzort | Innenbereich |
| Breite | 380 mm | Norm | DIN EN 131 |
| Leiter Ausführung | einteilig | Garantie | 10 Jahre |
| Sprossen-/Holmverbindung | geschraubt | Gewicht | 7 kg |
| belastbar bis | 150 kg | | |