

Scangrip

Suchlichtkopf

MULTILIGHT CONNECT SEARCH

Geeignet für Arbeitsleuchtengriff,
Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 300 -
600 Lumen, Abstrahlwinkel 10 / 70 °

Artikelnummer: 254546



Suchlichtkopf

- Geeignet für Arbeitsleuchtengriff
- Höhe x Länge x Breite 49 x 92 x 49 mm
- Leuchtmittel: LED
- Lichtstrom 300 - 600 Lumen
- Leuchtdauer 12 - 24 h
- Abstrahlwinkel 10 / 70 °
- 2-stufig dimmbar
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Länge	92 mm
Leuchtentyp	Suchlichtkopf	Höhe	49 mm
geeignet für (Produkt/Material)	Arbeitsleuchtengriff	Breite	49 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Leuchtdauer	12-24 h	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
Lichtstrom	300-600 Lumen	Garantie	3 Jahre

dimmbar	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Abstrahlwinkel	10-70 °	Gewicht	0,12 kg
Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar		

Zubehör

254539		Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 375 - 750 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb
254540		Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf, Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 750 - 1500 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 110 °, Mit Netz-/Akkubetrieb