

Enkelvoudige toets met opdruk 'I' en 'O' voor draadloze schakelaar of drukknop met twee bedieningsknoppen, champagne coated

157-00002

4 jaar
garantie

Enkelvoudige toets met symbool 'I' en 'O' voor een draadloze schakelaar of busdrukknop met twee bedieningsknoppen. Afwerkingskleur: champagne coated.

Technische gegevens

Enkelvoudige toets met opdruk 'I' en 'O' voor draadloze schakelaar of drukknop met twee bedieningsknoppen, champagne coated.

- Aantal bedieningsknoppen: 1 bedieningsknop
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Opdruk: Elke toets van de centraalplaat is voorzien van de symbolen "I" en "O" in onuitwisbare opdruk.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE



CE