


Technisch specificatieblad

Montagehoek 90° MW 90 SL

Art.-Nr. 6017347



Montagehoek 90°, verticaal, voor C-draadgoot en draadgoot GR-Magic met zijhoogte 55 mm.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	Inclusief 2 klemstukken van het type KS 23/35.
Producttekst inhoud pakket	Inclusief verbinder, voor het vervaardigen van 90° bochten.

Stamgegevens

Bestelnr.	6017347
Type	MW 90 SL17 FT
Omschrijving 1	Montagehoek 90°
Omschrijving 2	voor C-draadgoot
Dimensie	170x170
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	20,00 Stuk
Gewicht	27,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Montagehoek 90° MW 90 SL

Art.-Nr. 6017347



Technische gegevens



Afmetingen	170 x 170 mm
RVS, gebeitst	□