

Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 630008
 EAN: 7021986300086



Elektrisch

System wattage: 23W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 24, B16: 33, C10: 24, C16: 33

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2010lm
 Werkzaamheid: 87 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Lens
 Bundelhoek: 15°
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.1
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Buiten
 Kabel: Kabel 2m
 Aansluiting: Incl. snoer en stekker

Afmetingen

Lengte (mm) L: 150
 Breedte (mm) W: 89
 Hoogte (mm) H: 147
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.05 / 1.863

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 200 x 140 x 110

