

Artikel nummer	artikelnaam
821202519	Bewegingsmelder 140°, 3-draads, 1.000W, LED 300W, arctic wit

INFRAcontrol R 140°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 1.000 W/VA arctic wit



Technische gegevens	821202519
Spanningstype	AC
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Diameter reikwijdte op vloer	10,00 m
Bediening op afstand	nee
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,800 m
Nom. spanning	230 V
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m
Max. inschakelstroom	10,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Vrije dierzone	nee
Uitvoering oppervlakte	mat