

Wandgerätestecker - 7-polig, Gehäusegröße 126x83




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24194
EAN	4024941241946
Produktgruppe	Wandgerätestecker TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,34 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941241946

Logistikdaten	
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,34 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968294
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,626 kg
Volumen	17.062,5 ccm



5 MB 185

Ampere	16	32				
Polzahl	7	7				
a	83,0	83,0				
b	126,0	126,0				
c	155,5	166,0				
d	122,0	130,0				
e	68,0	68,0				
f	11,0	11,0				
h ø	5,5	5,5				
i	6,5	6,5				
k ø	12,0	12,0				
l	65,0	65,0				
m	80,0	80,0				
n ø	10,0	10,0				
p	M25	M25				
r	2 x M25	2 x M25				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				