



100% P.T.F.E.
Ulith 240



Ein Dichtmittel - Alle Anwendungen

Ein Dichtmittel - Alle Anwendungen

Ein Dichtmittel - Alle Anwendungen

Revolutionärer, patentierter Gewindedichtfaden aus 100% Polytetrafluoroethylen (P.T.F.E.) zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden

Eigenschaften

- Bildet beim Verbinden der Gewinde einen P.T.F.E.-Film in der exakt benötigten Stärke.
- Absolute chemische Resistenz gegen die aggressivsten Chemikalien, Lösungsmittel und Säuren.
- Einsetzbar bei Temperaturen von -200 °C bis +240 °C
- Nicht entzündbar und nicht brennbar.

Vorteile Material

- Kein Verfalldatum.
- Resistent gegen Pilz-, Schimmel-, Bakterienbefall, enzymatische und mikrobiologische Angriffe, Oxidation.
- Absolut inert, bleibt immer weich und biegsam.

Vorteile Anwendung

- Enorme Zeitersparnis und kostengünstig.
- Sofort einsetzbar bei Metall- und Kunststoffverbindungen.
- Wird wahllos umwickelt.
- Installation direkt aus dem handlichen Spender mit einzigartigem Messer.
- Ersetzt alle anderen Dichtungsmittel.

Verpackung

- Twineflon* wird als 175m-Spule in einer handlichen Kunststoffdose mit einem geschützten 360°-Messer sowie integrierter, flüssiger Installationshilfe geliefert.
- 25 Dosen/Display-Karton, 6 Displays/150 St.-Umkarton.



Freigaben



TZW

WRAS



- DIN-DVGW für Gas nach EN751-3 FRp und GRp und DIN 30660 (NV-5143BP0261).
- Rückdrehungen bis 45° vom DVGW getestet und zertifiziert.
- DVGW-Prüfung bis 100 bar mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser in Anlehnung an EN751-3 FRp und GRp (getestet bei 23 °C).
- Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes.
- WRC-Zulassung für Großbritannien (Ref. 0212515).
- ASTM F423 Dampf & Kaltwasseryzklustest bestanden.
- BAM-gepr. für Sauerstoff, gasförmig: bis 30 bar / 100 °C (Anwendung *mit* Gleitmittel).
- BAM-gepr. für Sauerstoff, flüssig: bis 30 bar / 100 °C (Anwendung *ohne* Gleitmittel)
- UL Listed: Dichtungmaterial 19BN File MH26734, bis max. 1 1/2", für Rohrleitungen in Verbindung mit Benzin, Petroleum, Propan, Butan, Naphta, Gas (<300psig).
- KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, klasse "20".



Anwendung

- Beginnend am Rohranfang in Gewinderichtung wahllos mit Überlappung wickeln.
 - 2 bis 3 Tropfen des Gleitmittels auf den Faden geben und verteilen. Das Gleitmittel ist biologisch abbaubar und absolut unbedenklich.
 - Besonders am Rohranfang ausreichend Material einsetzen.
 - Folgende Richtlinie vom Hersteller beachten
 - 1/2" 12 (Feingewinde) bis 18 (Grobgewinde) Wicklungen
 - 1 1/2" 16 (Feingewinde) bis 24 (Grobgewinde) Wicklungen
- Für andere Abmessungen Wicklungen entsprechend anpassen.



wbv-worldwide Westdeutscher Bidegarn Vertrieb

Eselgrimm GmbH & Co. KG - D-59302 Oelde, Germany

Tel. 02522/79-0 Fax 02522/79-106 www.wbv-worldwide.com

175 meter - product code R12D06 - Made in Italy

Twineflon™ is a registered trademark of Resitape Srl, Italy. (www.resitape.com)

Patent Pending