

Artikelnummer: 73003

Kurzbeschreibung: Kiepbak type AK 50, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: kiepbak type AK 50: Het gunstige zware laadpunt maakt een optimale benutting van het laadvermogen van de vorkheftruck mogelijk. De ontgrendeling wordt op elke hoogte door de bestuurder bediend via de trekkabel. De afrolbare sledes zorgen voor een eenvoudige lediging van de vorkheftruck. Na afloop van het proces wordt de stabiele containergoot weer in de laadpositie teruggedraaid.



Constructie: Plaatdikte 3 mm, bovenrand van de tank versterkt. Standaard zijn er ingangsvakken voor vorkheftrucks met anti-slip en anti-vergrendeling.

- Draagvermogen: 1000 kg
- Kleuren:**
 - Oranje (RAL 2000)
 - Rood (RAL 3000)
 - Blauw (RAL 5012)
 - Groen (RAL 6011)
 - Grijs (RAL 7005)
- Thermisch verzinkt (volgens EN ISO 1461)

Afmetingen:

- L 1420 x H 1070 x B 1008 mm
- Inhoud: 500 liter

Tegen meerprijs leverbaar: olie- en waterdicht lassen van de container (zie toebehoren).

