

Artikelnummer: 93459

Kurzbeschreibung: Aluminium platform met wielen, dubbelzijdig, 8 treden

Langbeschreibung: Aluminium-platform op wielen, tweezijdig: De tweezijdig begaanbare, verrijdbare aluminium-platformtrap is uitgevoerd met stevige bomen en antislip-treden. Verder beschikt de trap over 4 zwenkwielen met rem, die bij het beklimmen te blokkeren zijn. De driezijdige platformleuning heeft knielijsten en schopranden. Vanaf 1 m platformhoogte is conform BGI 637 aan beide kanten handvatten voorgeschreven. Bestel de leuning a.u.b. **afzonderlijk** (rechts of links te monteren).

- Afm. platform: 600 x 750 mm
- Diepte van de treden: 185 mm
- Diameter zwenkwielen: 125 mm

3 treden: hoogte platform: 0,75 m, gewicht: 32 kg
4 treden: hoogte platform: 1,00 m, gewicht: 36 kg
5 treden: hoogte platform: 1,20 m, gewicht: 40 kg
6 treden: hoogte platform: 1,45 m, gewicht: 44 kg
7 treden: hoogte platform: 1,70 m, gewicht: 48 kg
8 treden: hoogte platform: 1,90 m, gewicht: 52 kg

