

## Han PushPull SCRJ WDF coupling



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 242 0333
Beschreibung	Han PushPull SCRJ WDF coupling
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09352420333">https://b2b.harting.com/09352420333</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	Han <sup>®</sup> PushPull (V14)
Bezeichnung	SCRJ
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	AIDA-konform
Kontaktart	SC Kontakt
Merkmale	intuitive Verriegelung

### Ausführung

Schirmung	ungeschirmt
Kontaktanzahl	2
Verriegelungsart	PushPull
Lieferumfang	ohne Kontakte

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) IEC 61754-24 Steckgesicht
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	15,62 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140054448
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)