

# CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Presszange

1212729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212729>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Quetschzange, für isolierte DIN Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

## Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben
- Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212729
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3132
Katalogseite	Seite 423 (C-3-2019)
GTIN	4046356857888
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	674,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	674,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	16

#### Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	16
AWG max	14

#### Crimpstelle 3

Querschnitt min.	4 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	12
AWG max	10

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	20 ... 10

### Maße

Breite	22 mm
Höhe	76 mm
Länge	204 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Presszange

1212729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212729>



## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Presszange



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212729>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Presszange

1212729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212729>



## Zubehör

### CRIMPFOX/ SPR-1 - Ersatzfeder

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212069>



Ersatz-Rückholfeder

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)