

## Signalleuchte mit integrierter LED, 5 mm, Blende dreieckig flach, 28 V, Blende schiefergrau, Lötanschluss



### Haupt- / Anwendungsgebiete

- > Messen-Steuern-Regeln
- > Elektrotechnik
- > Maschinen- und Anlagenbau
- > Signalbau
- > Modellbau

### Beschreibung

Signalleuchten mit integrierter LED, Einbaudurchmesser 5 mm

### Technische Daten

#### > Allgemein

beleuchtbar	ja
Farbe der Blende	schiefergrau
Form der Blende	dreieckig
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,5 g
Regellieferzeit	3 Wochen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
MOQ Auftrag	10

#### > Einbaumaße

Einbauöffnung	5 mm
Einbautiefe	21 mm
Einbauhöhe	1 mm

#### > Mechanische Kennwerte

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschluss rückseitig	Lötanschluss
Lötbarkeit	Ja

#### Direkte Links


- > [RAFI eCatalog](#)

**> Elektrische Kennwerte**

Betriebsspannung des Leuchtmittel, min.	24 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	28 V

## Zeichnungen

### Maß-Zeichnungen



### Einbauöffnung-Zeichnungen

