



26414012

Ex Polyester Ex leer

405 x 400 x 121 mm

Ex Polyester Ex leer 405 x 400 x 121 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	405 mm
Breite	400 mm
Tiefe	121 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	10^9 Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine, UL Ex

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	7.37 kg
GTIN	4250157916419

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011119
Montageplatte für 02.4140xx



10027001
Gelenk aussen / grau



10061427
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.234011