


## ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 1,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 014 7822 010
Beschreibung	ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 1,0m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/33480147822010">https://b2b.harting.com/33480147822010</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial® RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® Typ A
Steckverbinder 2	RJ45
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	1 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-20 ... +60 °C



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	FRNC (LSZH)
Farbe Kabel	blau
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-124
	IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-2 Halogenfreiheit
	IEC 61034 Rauchdichte

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	56 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140263512
ETIM	EC002599
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)