

0167001	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.04.2019	IEC Ausgleichsleitung KPL Y XX x 1,5	

Verwendung

Die Ausgleichsleitungen KPL Version Y XX x 1,5 mm² sind mehradrige, PVC-isolierte Leitungen zur Übertragung der Thermospannung von PtRh/Pt Thermoelementen. Sie sind für die flexible Verwendung und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet und dürfen im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des max. zulässigen Temperaturbereichs eingesetzt werden.

Aufbau

Leiteraufbau	1,5 mm ² (48 x 0,20 mm)	
Leitermaterial	RCB/SCB Legierung, Genauigkeitsklasse 2 nach IEC 60584	
	Positiver Leiter:	Cu (Kupfer)
	Negativer Leiter:	CuNi (Kupfernickel)
Aderisolation	PVC-Mischung	
Aderfarben	Plusleiter:	orange
	Minusleiter:	weiß
Verseilung	Adern gemeinsam verseilt	
Außenmantel	PVC-Mischung, Farbe:	orange

Elektrische Eigenschaften

Grenzabweichung Klasse 2 ±60 µV (±5,0 °C) / Messstellentemperatur +1000 °C

Mechanische und thermische Eigenschaften

Temperaturbereich	fest verlegt:	-40 °C bis +80 °C
	gelegentlich bewegt:	-5 °C bis +70 °C
Mindestbiegeradius	gelegentlich bewegt:	12 x Leitungsdurchmesser
Flammwidrigkeit	gemäß IEC 60332-1-2 bzw. VDE 0482-332-1-2	

Ersteller: TOME/PCM Freigegeben: ALTE/PDC	Dokument: DB0167001DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	--------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE