

BD2A-3-800-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE,
OHNE ABGANGSSTELLEN



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|--|--|
| Produkt-Bezeichnung | Schienenkasten für Schienverteilersystem BD2 |
| Produkttyp-Bezeichnung | BD2A-3-800-SO-1 |
| Allgemeine technische Daten | |
| Konfiguration der Stromschienen | L1,L2,L3,N |
| Spannung | |
| Isolationsspannung | |
| • bei AC / Bemessungswert | 690 V |
| • bei DC / Bemessungswert | 800 V |
| Betriebsspannung / bei AC | |
| • bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 690 V |
| • bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 690 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP52 |
| Strom | |
| Anzahl der Stromkreise / in einem Schienenkasten | 1 |

| | |
|--|-------|
| Kurzzeitstromfestigkeit (I _{cw}) / bei 690 V | |
| <ul style="list-style-type: none"> • befristet auf 0,1 s / Bemessungswert | 40 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • befristet auf 1 s / Bemessungswert | 32 kA |
| Stoßstromfestigkeit / bei 690 V / Bemessungswert | 84 kA |

Hauptstromkreis

| | |
|--|-------|
| Betriebsfrequenz / Bemessungswert | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal | 50 Hz |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximal | 60 Hz |
| Betriebsstrom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 800 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 800 A |

Erscheinungsbild

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | lichtgrau |
|-------|-----------|

Produktdetails

| | |
|---------------------------------------|------|
| Produktbestandteil / Brandabschottung | Nein |
|---------------------------------------|------|

Anzahl

| | |
|-----------------------------|---|
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Anzahl der Leiter / ohne PE | 4 |

Anschlüsse

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt / des (PE)N | 446 mm ² |
|-------------------------------|---------------------|

Mechanischer Aufbau

| | |
|---|---|
| Höhe | 126 mm |
| Breite | 167 mm |
| Länge | 125 mm |
| Länge | |
| <ul style="list-style-type: none"> • des Schienenkastens | 1,25 m |
| Befestigungsart | Decke / Wand |
| Einbaulage / des Schienenkastens | horizontal hochkant, horizontal flach, vertikal |
| Material / der Stromschiene | Aluminium |

Approbationen Zertifikate

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:261508>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:261508>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:261508

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>