

Allzweckwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 785 x 425
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
silbergrau, Räder mit Vollgummi-
Bereifung



Artikelnummer: 205706

Allzweckwagen

Traglast 75 kg

Allzweckwagen


- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 785 x 425 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 890 x 465 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details




Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Allzweckwagen	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	785 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	425 mm	Bereifung	Vollgummi
Höhe	960 mm	Rad-Ø	125 mm
Etagen Anzahl	3 Stück	Radlager	Gleitlager

Traglast	150 kg	elektrisch leitend	nein
Material Plattform	Holz	Schiebebügel	2 Stück
Oberfläche Plattform	mit Kunststoffbelag	klappbar	nein
Aufbauten	keine	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	890 mm	Farbe	silbergrau
Breite	465 mm	Gewicht	31 kg

Zubehör

176175		Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau