

## PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 900 x 1360 x 1160 mm, Inhalt 0,8 m<sup>3</sup>, Traglast 400 kg, in blau, Unterbau Rollen

Artikelnummer: 236078



### PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 900 x 1360 x 1160 mm
- Schüttkantenhöhe 900 mm
- Inhalt 0,8 m<sup>3</sup>
- Traglast 400 kg
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Rollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 80 kg

### Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,8 m <sup>3</sup>	Wand Ausstattung	Stahlrahmen
Höhe	900 mm	Unterbau	Rollen
Länge	1360 mm	Farbe	blau
Breite	1160 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	400 kg	Bereifung	Polyamid
Schüttkantenhöhe	900 mm	Rad-Ø	125 mm
Material	Polyethylen	Gewicht	80 kg
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht		