

## MAUL

### LED-Tischleuchtenaufbau

#### MAULsirius

Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische, Leuchtfarbe tageslicht- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 3360 Lux, Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 66 kWh / 1.000 h, Stufenlos dimmbar, Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar, Aufstellung mit Tisch-/Klemmfuß, Klemmweite 15 - 95 mm, Aus Aluminium in weiß



**Artikelnummer: 254827**

#### LED-Tischleuchtenaufbau

- Geeignet für höhenverstellbare Schreibtische
- Leuchtfarbe tageslicht- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 3360 Lux
- Die angegebene Beleuchtungsstärke gilt bei einem Messabstand von 85 cm
- Energieeffizienzklasse D, gewichteter Energieverbrauch 66 kWh / 1.000 h
- Stufenlos dimmbar, Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar
- Leuchtenkopf mit ca. 70 % Abstrahlung nach oben und 30 % nach unten
- Aufstellung mit Tisch-/Klemmfuß, Klemmweite 15 - 95 mm
- Spannungsversorgung Kabel, Kabellänge 2,5 m
- Aus Aluminium in weiß
- Das Produkt wird in einer umweltschonenden und recycelbaren

Verpackung geliefert

- 2 Jahre Garantie

## Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Leuchte Funktion	Stufenlos dimmbar
Leuchtentyp	LED-Tischleuchtenaufbau	dimmbar	ja
Aufstellung/Montage	Tisch-/Klemmfuß	Leuchtenkopf Ausstattung	ca. 70 % Abstrahlung nach oben, 30 % nach unten
geeignet für (Produkt/Material)	höhenverstellbare Schreibtische	Lupe	nein
Spannweite Klemmfuß	15-95 mm	Höhe	1200 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Material	Aluminium
Leuchtfarbe	tageslicht- bis warmweiß	Länge Leuchtenkopf	1020 mm
Farbtemperatur	3000-5700 Kelvin	Breite Leuchtenkopf	64 mm
Beleuchtungsstärke	3360 Lux	Spannungsversorgung	Kabel
Lichtstrom	10110 Lumen	Kabellänge	2,5 m
Leuchtmittel Anzahl	2 Stück	Farbe	weiß
Energieeffizienzklasse	D	Zertifizierung	GS // TÜV
Gewichteter Energieverbrauch	66 kWh / 1.000 h	Garantie	2 Jahre
LED	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leistung Leuchtmittel	81 W	Gewicht	6,777 kg
Leuchtmittel austauschbar	nein		

## Dazu passt auch ...

217255		Sicherheitsschere, Klingenlänge 56 mm
223624		Schubladenbox, 5 Schublade(n), passend für DIN A4/DIN C4/Folio, Höhe x Breite x Tiefe 292 x 280 x 356 mm, aus ABS in weiß
225654		Stiftköcher, 4 Fächer, Höhe x Durchmesser 105 x 110 mm, aus Kunststoff (recycelt) matt in lichtgrau
239219		Wanduhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen und Strichen mit 57 mm großen Ziffern, Anzeige analog, Automatische Synchronisation, automatische Zeitumstellung, Durchmesser 470 mm, Gehäuse aus Kunststoff in schwarz, Spannungsversorgung über Batterie 1x1,5V (AA)