

IDEAL 2604 mit automatischem Öler

max.
27
Blatt

Kraftvoller Shredder mit Kapazitätskontrolle ECC für zentralen Datenschutz - auch im Dauerbetrieb. In allen gängigen Sicherheitsstufen verfügbar.

← **26 cm** →

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 25-27 | 21-23

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 15-17 | 13-15

Stufe P-6 0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattzahl*: 8-10 | 6-8

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt


Blattzahl*: 5-7 | 4-6



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	125 l (Unterschrank) 100 l (Schnittgutbehälter)
Strom	230 V / 50 Hz
Leistung	640-Watt-Wechselstrommotor



Maße	926 x 495 x 470 mm (H x B x T)
Gewicht	48 kg

Produktbeschreibung

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammerfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Die Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm ist auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich).

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2604 mit automatischem Öler

Ausstattungsmerkmale




VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).



EASY-SWITCH

Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltenelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.




ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



SCHNITTGUTBEHÄLTER

Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.



AUTOMATIK-FUNKTIONEN

Erprobt und zuverlässig: Steuerelektronik für die verschiedenen Automatik-Funktionen einschließlich dem Energiesparmodus ZERO ENERGY Standby-Modus.



AUTOMATISCHER ÖLER

Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



IDEAL