

Kassetten PRO mit Haube

Kassetten PRO mit Haube, 3/6 HE, Frontplatte geschirmt (Textildichtung)



- Zum Schutz einer Leiterplatte gegen mechanische Beschädigung und zur Ableitung elektrostatischer Ladung; für Europakarten-Formate
- Passend in allen Baugruppenträgern und den Gehäusen: rapiacPRO/-air, propacPRO und compacPRO
- Einsetzbare Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612)
- 2 Tiefen, für Leiterplatten 160 mm und 220 mm

Lieferumfang (Bausatz)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Frontplatte, U-Profil, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst
2	1	Griff, grau, PPE, UL 94 V-1
3	1	Seitenwand, Al-Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte
4	1	Abdeckhaube, Al, 1 mm, mit Perforation, Rückwand integriert
5	1	EMV-Dichtung (Textil)
6	1	Befestigungsmaterial (inkl. Leiterplattenbefestigung für Slot 1)

Abbildung zeigt Breite 12 TE, Seitenwandtiefe 167 mm

04808007



ServicePLUS siehe Seite 7.74

Bestellinformationen

Höhe HE	Breite TE	Tiefe = 167 mm	
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
3	5	24813-005	24813-055
3	6	24813-006	24813-056
3	7	24813-007	24813-057
3	10	24813-010	24813-060
3	12	24813-012	24813-062
3	14	24813-014	24813-064
6	5	24813-505	24813-555
6	6	24813-506	24813-556
6	7	24813-507	24813-557
6	10	24813-510	24813-560
6	12	24813-512	24813-562
6	14	24813-514	24813-564

■ Maßbilder siehe ab Seite 7.88