









## Ficha técnica

### Rueda Z-PGI 2-1035

Codigo				Tipo cojinete Eje					
2-1035	60	40	22	—	52x57	42x26	6	84	-




#### Características

SopORTE embutido con chapa de acero hasta 2 mm de espesor.  
Acabado cincado brillante.  
SopORTE con rodamiento de bolas.  
Fabricadas según normas europeas EN 12528.

#### Datos técnicos

**Diámetro:** 60 mm  
**Carga:** 40 kg  
**Tipo de cojinete:** Cojinete Liso  
**Ancho de Banda de rodadura:** 22 mm  
**Medidas de placa superior:** 52x57 mm  
**Distancia entre agujeros:** 42x26 mm  
**Diámetro agujero sujeción platina:** 6 mm  
**Altura total:** 84 mm

#### Archivos CAD



#### Rueda

**PGI (Goma)**  
Núcleo de poliamix y banda de goma gris  
**Rango de temperatura:** -20° ÷ +60°

#### Productos relacionados

