


# MS 1706 FR

Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt

Bestell-Nr. 329673

GTIN 4030293124813

- + Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Schwenkbarer patentierter Motor (EP 1693169). Dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich
- + Optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube
- + Werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung
- + Drehbarer Absaugstutzen
- + Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos
- + Eintauch-Sperre
- + Fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite
- + Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer
- + Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	0-35 mm
Nutbreite	10-30 mm
Scheibendurchmesser	140 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	7500 1/min
Werkzeugaufnahme Mauerschlitzer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Gewicht	4,6 kg

## Lieferumfang

- 2 Diamantjet VI - Speedcut (334464)
- 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034)
- 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14 (253049)
- 1 Distanzscheiben (251478)
- 2 Stapelscheiben (318914)
- 2 Spannflansch, SW 14 (191612)
- 1 Schlitzbrecher (229253)
- 1 Clip-Adapter (408360)
- 3 Kabelhalter (252188)
- 1 Transportkoffer (327034)