

Typenmerkmale:
 - mit Vibrations-Sicherung
 - mit Ringkolben-Ventil

Prüfdruck bei geeignetem Anschluss
 der Stahlausführung = 3000 bar

Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
 12 = Stahl brüniert (teilweise gehärtet)

Sonderausführungen:
 13 = Stahl chemisch vernickelt
 W1 = 1.4404 / 1.4571, VN-Vorderteil 1.4418 QT900
 01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Dichtungsausführungen:
 1 = NBR
 2 = FKM
 4 = EPDM

Beachten Sie bitte
 die technischen Hinweise
 auf den Seiten 2 - 7, 76
 und die max. Betriebsdrücke
 auf der Seite 67

ab Lager ● kurzfristig ◐ mittelfristig ○

| | Bestellnummer | Anschluss A | Stahl brüniert | Edelstahl 1.4404/1.4571 | 1.4404/ 1.4418 QT900 | d | SW | SW ₁ | l | t | n | Gewicht [g] für Stahl |
|----------------------|--------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------------|------|----|-----------------|------|----|------|--------------------------|
| | | | ● | ○ | ○ | | | | | | | |
| Verschlusskupplungen | HP-004-0-XX001-... | G 1/4 A mit 60° Dicht- konus | ● | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 69,5 | 12 | | 220 |
| | HP-004-0-XX002-... | UNF 9/16 AG mit 58° Dicht- kegel | ● | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 75,5 | 18 | | 220 |
| | HP-004-0-NP013-... | NPT 1/4 AG | ◐ | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 71,5 | 14 | | 220 |
| | HP-004-0-NP513-... | NPT 1/4 IG | ◐ | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 68,5 | 14 | | 230 |
| Verschlussnippel | HP-004-2-XX001-... | G 1/4 A mit 60° Dicht- konus | ● | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 69,5 | 12 | 25,5 | 160 |
| | HP-004-2-XX002-... | UNF 9/16 AG mit 58° Dicht- kegel | ● | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 75,5 | 18 | 25,5 | 160 |
| | HP-004-2-NP013-... | NPT 1/4 AG | ◐ | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 71,5 | 14 | 25,5 | 160 |
| | HP-004-2-NP513-... | NPT 1/4 IG | ◐ | ○ | ○ | 30 | 27 | 22 | 68,5 | 14 | 25,5 | 170 |
| Stecknippel | HP-004-1-XX002-... | UNF 9/16 AG mit 58° Dicht- kegel | ◐ | ○ | ○ | 18,9 | 17 | | 51 | 18 | 25,5 | 45 |

Serie HP