




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3/1,5M



Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	36
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	180
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150

E20526



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-E3/1,5M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	108,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓢ
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	E20102
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück