



Opis:

Zawory kątowe z gwintem rurowym R 1/2" i prostą tulejką przyłączeniową, kolor: naturalny/niebieski, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- umożliwia szczególnie dokładne dozowanie
- z gwintem rurowym $\varnothing d2 = R 1/2''$
- odporność na ciśnienie do maks. 1,5 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do $+70\text{ °C}$
- prędkość wypływu $> 3,0\text{ l/min}$
- bez wentylacji i bez uszczelki
- Średnica zewnętrzna tulejki $d4 = 13\text{ mm}$ lub $1/2''$ (strefa wtykania)
- $l = 118\text{ mm}$
- rozwartość klucza = 24 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	520300
GTIN	4007228701913
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,05

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	515 x 297 x 314

Masa brutto OJ (kg)	0,25
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	36
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

kartony/warstwa	6
Masa (kg)	290,0