

ROLINE LineSecure 1000

Numéro d'article	19.40.1110
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.40.1110
EAN (pièce unique)	7611990154944



ROLINE LineSecure - UPS Line Interactive

- Interface RS-232
- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64, MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- Protection téléphone / modem
- Sortie Sinus
- Réglage automatique de la tension
- Affichage de l'état des fonctions de l'onduleur

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	gris
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	1000 ... 1900 VA

Puissance (VA/W)	1000 / 700
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Poids	15 kg
Dimensions (HxLxP)	210 x 140 x 436 mm
Forme de construction	Tower
Tension (entrée)	230 V +- 15%
Tension (sortie)	230 V
Fréquence	50 Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C14
Sorties	4
Type de connexion (sortie)	4 x IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enfichage pour carte adaptateur	0
Slot d'enfichage pour carte adaptateur	--
Interface	RS232
RS-232 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non

Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
Témoin de fonctionnement	LED
LED témoin de fonctionnement	6 LED
Ecran témoin de fonctionnement	--
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	actif, ventilateur
Température de l'environnement	0-40°C