

Sperrpfosten

Form eckig, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm, Aus Aluminium in rot/weiß, Pfosten versenkbar in Bodenhülse, Verschließbar mit Zylinderschloss, Zum Einbetonieren

Artikelnummer: 361723



Versenkbarer Pfosten

Sperrpfosten

- Form eckig
- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
- Aus Aluminium in rot/weiß
- Pfosten versenkbar in Bodenhülse
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zum Einbetonieren

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Pfosten Funktion	versenkbar in Bodenhülse
Absperrsystem	Sperrpfosten	Automatikfunktion	nein
Form	eckig	Befestigungsart	Zum Einbetonieren
Höhe	900 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	70 mm	Material	Aluminium
Tiefe	70 mm	Farbe	rot/weiß
klappbar	nein	Gewicht	16,12 kg

Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau