

# Hand-Kehrmaschinen

Robust und wetterfest für alle befestigten Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit dem effektivem Tellerbesen-Kehrsystem für jeden Schmutz, vom feinen Staub bis hin zu nassem Laub, Steinen und Getränke-dosen.


- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Große Laufräder
- Zentrale Besendruckeinstellung
- Handlicher Behälterverschluss

## [1+2] Einsteiger-Modelle

- Für mittelgroße und beengte Flächen, Ecken und Kanten


## [3-6] Profi-Modelle

- Mit schmutzgeschützten Getrieben und flexiblen Dichtlippen für staubarmes Kehren
- Geringe Staubbildung durch Spezialfilter für feinen Staub
- [5]+[6] zusätzlich mit Akku, Laufzeit ca. 90 Min., und Ladegerät



### Das Tellerbesen-Kehrsystem Top

2 gegenläufig rotierende Bürsten erfassen das Kehrgut vorn an der Maschine und schieben es direkt in den Schmutzbehälter. Das Kehrgut wird nicht überfahren und weggeschoben.



### Das Tellerbesen-Kehrsystem Turbo

Kehrt zweifach bei einer Überfahrt. Die beiden Tellerbesen schneiden das Kehrgut vom Boden. Die dahinter liegende Kehrwalze nimmt zusätzlich auch feinsten Schmutz auf und befördert ihn "über Kopf" in den Sammelbehälter.



**4  
JAHRE  
GARANTIE  
AUF BÜRSTEN-  
VERSCHLEISS**



Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kehrbreite mm	550	750	770	970	770	970
Kehrsystem	Top	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Antrieb	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell / Akku	manuell / Akku
Behältervolumen Liter	25	50	50	50	50	50
Stundenleistung m <sup>2</sup>	1600	2900	3000	3600	3600	4100
Gewicht kg	6	11	15	16	20	22
	185092	185093	527164	526156	527166	509387
	---	---	---	---	---	---