



## NAV-T 1000 W 230 V E40

EAN	4050300251417
Bemessungsleistung	960 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	135 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.96
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.93
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.91
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.89
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.84
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.81
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.79
Farbtemperatur	2000 K
Farbwiedergabeindex Ra	<=20
Nennlichtstrom	130000 lm
Bemessungslichtstrom	130000 lm
Länge	360.00 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	3.0 mg
Bemessungslampenlebensdauer	10000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.87
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.74
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.50
Nennlebensdauer	10000 h
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	1056 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [osram.de](http://osram.de).