

HQI-T 2000 W/D/I E40

EAN	4008321527011
Bemessungsleistung	2.11 kW
Bemessungslichtausbeute (KVG)	85 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.86
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.75
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.67
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.60
Farbtemperatur	7450 K
Farbwiedergabeindex Ra	83
Nennlichtstrom	180000 lm
Bemessungslichtstrom	180000 lm
Länge	430.00 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	170.0 mg
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.89
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.75
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.58
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	2332 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf osram.de.