

**Artikelnummer:** 72990

**Kurzbeschreibung:** Ratschenzurrurt, 50 mm, 2-teilig, m. Karabinerhaken, 8 m

**Langbeschreibung:** Ratschenzurrurt, 50 mm, 2-teilig, m. Karabinerhaken, 8 m: 50 mm Bandbreite 2000 daN zul. Zugkraft direkt, 4000 daN in der Umreifung, STF 350 daN Standardfarbe Orange Länge 8 Meter Zurrurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern Gurtband aus 100% Polyester Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100-GradC chromatierte Spann- und Verbindungselemente gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren mit GS-Zeichen

**EAN/GTIN:** 4020749102106

