

## Bloccaggi a spinta/trazione

23229.0040



### Descrizione prodotto

Questo bloccaggio è utilizzato per un facile e sicuro posizionamento dei pezzi o componenti prima del serraggio o del montaggio definitivo.

Grazie alla predisposizione su entrambi i lati, è possibile fissare elementi che si adattano al pezzo, ad esempio prismi, bulloni di serraggio, elementi di allineamento.

### Materiale

#### Perno

- Acciaio, brunito


#### Corpo

- Acciaio, zincato

#### Molla

- Acciaio inox 1.4310


### Disegno



### Caratteristiche

| d <sub>1</sub>           | d <sub>2</sub> | Dimensioni     |                |      |                 | l <sub>1</sub><br>-1 | l <sub>2</sub><br>±0,5 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub><br>-0,5 | Corsa<br>s<br>~<br>[mm] | SW              |                            | Spinta                     |            | Codice |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|--------|
|                          |                | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | [mm] | SW <sub>1</sub> |                      |                        |                |                        |                         | SW <sub>2</sub> | F <sub>1</sub><br>~<br>[N] | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] | [g]        |        |
| <b>Spinta maggiorata</b> |                |                |                |      |                 |                      |                        |                |                        |                         |                 |                            |                            |            |        |
| M12                      | M4 x 8         | 7              | 6              | 18,5 | 7               | 5                    | 1,5                    | 5              | 10                     | 6                       | 20              | 90                         | 9                          | 23229.0040 |        |

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.