

RAPIDLIFT

élévateur de treuils

RHW

force 500 kg, fourche longueur x largeur 1000 x 60 mm, largeur de portée 690 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 47 x 80 mm

Numéro d'article: 210869



RAPIDLIFT Gerbeur manuel RHW

force 500 kg

élévateur de treuils

- force 500 kg
- fourche longueur x largeur 1000 x 60 mm
- largeur de portée 690 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 47 x 80 mm
- hauteur de levage 1560 mm / hauteur abaissée 90 mm
- levée par tour de manivelle 22 mm
- centre de gravité de la charge 500 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- hauteur x longueur x largeur 2030 x 1325 x 725 mm
- poids 150 kg
- conformément à la réglementation UVV avec protège-pieds
- 5 années de garantie

Détails techniques





appareil de levage

chariot de levage

diamètre des roulettes 150 mm

			pivotante
type de chariot de levage	élevateur de treuils	matériau galets de fourche	nylon
charge	500 kg	Largeur de galet de fourche	47 mm
largeur de portée	690 mm	Diamètre de galets de fourche	80 mm
longueur de fourche	1000 mm	hauteur	2030 mm
largeur dents de fourche	60 mm	longueur	1325 mm
hauteur de levage (max.)	1560 mm	largeur	725 mm
hauteur de levage (min.)	90 mm	course par tour de manivelle	22 mm
centre de gravité de la charge	500 mm	surface	finition peinture époxy
commande de levage	manuel	couleur	orangé sang // RAL2002
commande du mécanisme de rouleme	manuel	certification	conformément à la réglementation UVV avec protège-pieds
matériau	acier	garantie	5 années
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	Poids	150 kg
largeur des roulettes pivotantes	40 mm		

Cela s'adapte aussi ...

521526		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge
527610		conteneur de stockage gerbable, hauteur x longueur x largeur 260 x 500 x 400 mm, capacité 36 l, en polypropylène en transparent, Parois plein, fond plein, couvercle coiffant
551446		caisse en carton ondulé, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 440 x 340 x 474 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg
552835		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 49 µm, en marron