

## **bac gerbable norme Europe** Ergonomic

hauteur x longueur x largeur 270 x 400 x 300 mm, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 863062



## **Bac gerbable norme Europe Ergonomic**

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 270 x 400 x 300 mm
- force 30 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter

## **Détails techniques**

type de récipient    bacs gerbables

structure de cloison    plein

norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	24 l	charge	30 kg
hauteur	270 mm	capacité de gerbage	250 kg
longueur	400 mm	couvercle	non
largeur	300 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
recyclable	oui	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
gerbable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	1,4 kg

## Accessoires

863812



plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu

## Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique