

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 2167 Chariot à col de cygne



Chariot à col de cygne en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plate-forme en profilé d'acier sans plateau bois mais avec bac plastique 600 x 400 x 220 mm, 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 32 mm, moyeu à roulement à billes central.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	610
Largeur de surface utile (mm)	410
Hauteur de zone de chargement (mm)	209
Longueur totale (mm)	890
Largeur totale (mm)	410
Hauteur totale (mm)	860
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	13
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976021676