

Feuille de données du produit



Article N°: 22811 Rouleur de palettes

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique confort, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au déplacement. Roulement élastique, sans bruit.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1200
Longueur de surface utile (mm)	1210
Largeur de surface utile (mm)	810
Hauteur de zone de chargement (mm)	282
Longueur totale (mm)	1255
Largeur totale (mm)	855
Hauteur totale (mm)	329
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 50
Configuration	pour palettes euro
Poids (kg)	35
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976228112