

**Artikelnummer:** 400671

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Spezial, 1500 x 800 mm, Multiplex  
natur, rubinrot

**Langbeschreibung:** Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Spezial, T 800 mm, Breite und  
Tischplatte wählbar: Der Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Spezial ist 800 mm tief und in drei  
Breiten lieferbar. Auch die Tischplatte des Manuflex  
Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial kann aus drei  
Ausführungen gewählt werden. Hohe Stabilität und  
Langlebigkeit bietet Ihnen der Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Spezial. Mit dem 800 mm tiefen  
Ansatz Tisch erweitern Sie einen Einzel- oder  
Reihenarbeitstisch. Insbesondere aufgrund seiner  
sehr hohen Tragkraft ist der Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial bestens für hohe  
mechanische Beanspruchungen in der Produktion oder der Montage geeignet.  
Entsprechend Ihrer Anforderungen können Sie für diesen Ansatz Tisch auch die passende  
Tischplatte wählen. Die je 22 mm dicken Platten stehen Ihnen in drei Varianten zur  
Verfügung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie weiter unten. Der Manuflex  
Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial hat eine sehr stabiles und robustes Stahlrahmengestell.  
Dieses besteht aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen  
Zagen. Hinzu kommen 6 mm Gummischuhe, die den Bodenbelag schonen. Sie erhalten  
den Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial in den Breiten 1500 mm, 1750 mm oder  
2000 mm. Auch eine leitfähige Ausführung liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage. Weitere  
Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung  
zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz Äu sserst stabil und langlebig  
durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von  
700 a'çâ,-â€œ 1000 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei  
sitzenden oder stehenden Tätigkeiten Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43  
mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zagen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung  
des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 800 mm  
Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur  
Auswahl Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen Die Tischplatte ist 22 mm  
dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte  
Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-  
Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die  
glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne  
höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung  
Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten  
Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug  
pressverleimt Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche  
ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte  
ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne  
höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die  
geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-  
Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck  
kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt  
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte  
ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische  
Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der  
Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materi



**EAN/GTIN:** 4045916157444