


ASSMANN Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25/St - D-Sub25/Bu

AK-610201-030-E
EAN 4016032301202



Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub25 St/Bu, 3.0m, Seriell/Parallel, vergossen, be

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

- AWG: 28
- Kontaktfläche: vernickelt
- Belegung: 1:1
- Farbe Kabel: beige
- Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker

- Anschluss 2: DSUB, 25-pin, Buchse
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Schirmung: einfache Schirmung
- Kabeltyp: 25-adrig
- Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
- Länge: 3 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	16,40	35,00	22,00	38,00	29.260,00
Innen-VPE	10	4,10	36,00	36,00	13,00	16.848,00
Einzel-VPE	1	0,41	27,00	15,00	5,00	2.025,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,30	15,50	15,00	4,50	1.046,25

Weitere Anwendungsbilder:

