


High-Duty Arbeitsplatzmatte

Vieleitige Industriematten aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche



- Vieleitige Arbeitsplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche
- Beugt als Anti-Ermüdungsmatte frühzeitigen Ermüdungserscheinungen wirksam vor.
- Mindert Rutschgefahr.
- Große Öffnungen der Ringgummimatte nehmen den Schmutz zuverlässig auf.
- Industriematten als Einzelmatten oder modular mit End- bzw. Mittelmatten in den Breiten 0,9 m und 1,5 m.
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130.
- Hervorragend als Schmutzfangmatte für Außen geeignet.



Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
HI010001	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	8,90 kg
HI010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	9,00 kg
HI010003	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	9,00 kg
HI010004	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	9,00 kg
HI010005	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	9,00 kg

Technische Spezifikation

Material	Naturkautschuk/25% NBR-Anteil
Oberseite	Kreismuster für zusätzlichen Halt und Löcher zum Abfließen von Flüssigkeit
Materialstärke	12 mm
Product Gewicht	9,2kg
Temperaturbeständigkeit	< +70 °C
Chemikalienbeständigkeit	Begrenzte Chemikalienbeständigkeit
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für nasse und trockene Umgebungen.
UV-Beständigkeit	Mäßig
Typischer Anwendungsbereich	Alle Industrieumgebungen, Bars, Gastronomie, Bereiche, Maschinenbereiche, in denen Späne anfallen

Technische Spezifikation

Montage	Lose verlegbare ineinandergreifende Matten
Reinigung	Zur regelmäßigen Wartung mit Wasser abspülen. Bei starker Verschmutzung mit einem milden Reinigungsmittel schrubben und abspülen.
Herkunftsland	Indien
Zugfestigkeit:	ASTM D412, 3 (+/-1)Nm/mm ²
Bruchdehnung:	ASTM D412, 200% (+/-50%)
Anwendungstemperatur:	18°C bis 65,5°C
Rutschhemmung getestet nach:	DIN 51130 - R10
Herstellungsprozess:	Gummiformguss

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de