

## Broszura informacyjna

**87 01 400**

### KNIPEX Cobra® XL

Szczypce do rur

DIN ISO 8976



- Większy zakres chwytu, ale mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur
- Szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

#### Ogólna

Nr art.	87 01 400
EAN	4003773005636
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	1.190 g
Wymiary	400 x 75 x 22 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	27
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 3 1/2 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	95 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 90 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*

