

Productinformatie

98 00 5/8"

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V ⚡

Algemeen	
Artikel-nr.	98 00 5/8"
EAN	4003773020080
gewicht	124 g
Afmetingen	37 x 11 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Sleutelwijdte S	5/8 inch
Lengte l max.	165,1 mm
Kop diam. a max.	7 mm
Kopbreedte b max.	38 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen