

fetra tafelwagen

draagvermogen 500 kg, 2 niveaus met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van plaatstaal, oliedicht gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 119027



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Tafelwagens

draagvermogen 500 kg

tafelwagen


- draagvermogen 500 kg
- 2 niveaus met opvanglegborden
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- etage(s) van plaatstaal, oliedicht gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	500 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	850 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	500 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	2 stuks	banden	TPE
etagetyp	opvanglegborden	wiel-ø	160 mm
materiaal etage(s)	plaatstaal	wiellager	groefkogellager
draagvermogen etage	200 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etage(s) uitvoering	oliedicht gelast	wielstand	rechthoekig
etage-inrichting	recht	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	865 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
euronorm	nee	gewicht	40 kg

Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
146367		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
225600		anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 910 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225618		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 500 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

309734		wiel, met polyamide-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg