

## Moravia aanrijdbeschermingsplank BLACK BULL S-Line

element: hoekpaal, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 1000 x 70 x 70 mm, van staal vuurverzinkt met kunststof coating in geel, voor vastschroeven aan bodemplaat

Artikelnummer: 141989

**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Aanrijdbeschermingssysteem BLACK BULL S-Line

### Hoekpaal

aanrijdbeschermingsplank

- element: hoekpaal
- geschikt voor buiten
- hoogte x breedte x diepte 1000 x 70 x 70 mm
- wanddikte 3 mm
- van staal vuurverzinkt met kunststof coating in geel
- voor vastschroeven aan bodemplaat

### Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	diepte	70 mm
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	wanddikte	3 mm
type aanrijdbescherming	aanrijdbeschermingsplank	bevestigingstype	om vast te schroeven
element	hoekpaal	materiaal	staal
plaats van toepassing	buiten	oppervlak aanrijdbescherming	vuurverzinkt // m. kunststof coating
hoogte	1000 mm	kleur aanrijdbescherming	geel

breedte 70 mm

gewicht 8,4 kg

## Gerelateerde Producten

141991		aanrijdbeschermingsplank, element: dwarsbalk, geschikt voor buiten, hoogte x lengte x diepte 60 x 1000 x 40 mm, van staal vuurverzinkt met kunststof coating in geel, om te schroeven
141993		aanrijdbeschermingsplank, element: dwarsbalk, geschikt voor buiten, hoogte x lengte x diepte 60 x 1200 x 40 mm, van staal vuurverzinkt met kunststof coating in geel, om te schroeven
141995		aanrijdbeschermingsplank, element: dwarsbalk, geschikt voor buiten, hoogte x lengte x diepte 60 x 1500 x 40 mm, van staal vuurverzinkt met kunststof coating in geel, om te schroeven
141998		aanrijdbeschermingsplank, element: dwarsbalk, geschikt voor buiten, hoogte x lengte x diepte 60 x 2000 x 40 mm, van staal vuurverzinkt met kunststof coating in geel, om te schroeven
142007		veerelement voor aanrijdbeschermingssysteem, hoogte x breedte x diepte 50 x 200 x 200 mm, kan tot maximaal 10° worden gekanteld, van polyurethaan in zwart
214658		aanrijdbeschermingsplank, element: balustradedeur, geschikt voor binnen, hoogte x breedte 520 x 905 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel
218177		aanrijdbeschermingsplank, element: balustradedeur, geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 520 x 905 x 30 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, om te schroeven
218178		aanrijdbeschermingsplank, element: balustradedeur, geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 520 x 905 x 30 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, om te schroeven

## Dit past ook bij ...

505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit
532210		borden voor vluchtroutesignalering, nooduitgang links, pijl links, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 300 mm